

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270006 64/8
GTIN	4045197560056
Classe de artigo	21V

Descrição

Modelo:

Haste de metal duro de baixa vibração com cabeça de aço soldada e assento de pastilha endurecido.

- **Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.**
- **Mudança de pastilha de corte simples.**

Instrução:

Apenas para torneiar e chanfrar!

Descrição técnica

Tamanho da placa	08 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 11
Comprimento total L	130 mm
Altura de fixação L ₂	11,5 mm
Série	Mini
Ø haste D _s	12 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 11	279815 11
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10