

atlas®

Sapato abotonado preto FLASH 1305 XP®, S1P, Tamanho de calçado UE: 48



Dados do pedido

Número do pedido	092025 48
GTIN	4043692364056
Classe de artigo	09B

Descrição

Versão:

Calçado de segurança FLASH com material superior Hightech envolve o pé com precisão e proporciona ao utilizador um conforto inconfundível. Retorno de energia elevado devido ao sistema INNOFLEX e ao apoio dinâmico ao movimento. Ideal para pisos industriais duros. Largura 10. Sistema de várias larguras disponível.

- **Material superior em malha.**
- **Regulação de humidade ativa e duradoura graças ao forro funcional aktiv-X.**
- **Resistência à penetração sem metal com sola intermédia XP®.**
- **Biqueira de alumínio.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, palmilha aliviadora de pressão e tecnologia de sola reativa.**
- **Sistema de sola MPU® INNOFLEX com entalhes flexíveis para um rolamento natural, bem como Cloudzone no calcanhar para absorver forças de impacto elevadas.**
- **Conceito clima-stream® para máxima respirabilidade do calçado.**
- **Equipamento ESD.**

Sapato abotonado com atacadores.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Descrição técnica

Material da biqueira protetora

Alumínio

Ficha de dados

Género	Homens
Série	FLASH
Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Tamanho de calçado UE	48
Segurança contra penetração	Têxtil
Classe de proteção	S1P
Cor	preto
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Propriedades da palmilha	Palmilha rebound
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança