

atlas®

Sapato abotonado preto FLASH 3305 XP® BOA, S1P, Tamanho de calçado UE: 41



Dados do pedido

Número do pedido	092026 41
GTIN	4043692450957
Classe de artigo	09B

Descrição

Versão:

Calçado de segurança FLASH com material superior Hightech envolve o pé com precisão e proporciona ao utilizador um conforto inconfundível. Retorno de energia elevado devido ao sistema INNOFLEX e ao apoio dinâmico ao movimento. Ideal para pisos industriais duros. Largura 10. Sistema de várias larguras disponível.

- **Material superior em malha.**
- **Regulação de humidade ativa e duradoura graças ao forro funcional aktiv-X.**
- **Resistência à penetração sem metal com sola intermédia XP®.**
- **Biqueira de alumínio.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, palmilha aliviadora de pressão e tecnologia de sola reativa.**
- **Sistema de sola MPU® INNOFLEX com entalhes flexíveis para um rolamento natural, bem como Cloudzone no calcanhar para absorver forças de impacto elevadas.**
- **Conceito clima-stream® para máxima respirabilidade do calçado.**
- **Equipamento ESD.**

Sapato abotonado com fecho BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Descrição técnica

Propriedades	Fecho rotativo
--------------	----------------

Ficha de dados

Cor	preto
Série	FLASH
Material da biqueira protetora	Alumínio
Tamanho de calçado UE	41
Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Classe de proteção	S1P
Segurança contra penetração	Têxtil
Género	Homens
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Propriedades da palmilha	Palmilha rebound
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança