

**WEKEM®**

## Dados do pedido

Número do pedido	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Classe de artigo	08G

## Descrição

### Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

### Utilização:

A fita vedante para roscas PTFE GRp pode ser utilizada com: Ar, água, nitrogénio, gás até 7 bar no máx., propano, butano, amoníaco, hidrogénio, oxigénio, solventes, ácidos, soluções alcalinas, combustíveis, agentes refrigerantes, vapor dependendo do fluido, do tubo e do tamanho da rosca, pode ser utilizada até aprox. 170 bar (são necessários testes independentes).

### Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

## Descrição técnica

para tipo de rosca	grosso
Espessura	0,1 mm

Largura	12 mm
Designação do fabricante	GRp
Comprimento	12 m
Temperatura de armazenamento	20 °C
Cor	branco
Temperatura da área de aplicação	-240 - 260 °C
Validade a partir da data de produção	60 Monatmês
Base química	Politetrafluoretileno (PTFE)
Propriedades	incombustível
Propriedades	não fica quebradiço
Propriedades	não cola
Atributo do nome do produto	12 m
Tipo de produto	Fita de vedação