

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	270060 8
GTIN	4045197560186
Classe de artigo	21I

## Descrição técnica

Ø mínimo $D_{\min}$ .	8 mm
Espessura da placa T	3,8 mm
Avanço f	0,02 - 0,03 mm/U
profundidade máxima de corte $t_{\max}$ .	1 mm
Largura do chanfro W	1,3 mm
Tamanho da placa Ø d	6 mm
Ângulo de cunha $\alpha$	45 grau
Distância entre o centro das pontas $L_3$	4,65 mm
Raio R	0,2 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p, \max} \#$	0,15 - 0,5 mm
Série	Mini
Tipo	HB720

Tipo de produto

Mini-pastilha de corte intercambiável

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
interrompido	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		