

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Classe de artigo	21V

Descrição

Modelo:

Haste de metal duro de baixa vibração com cabeça de aço soldada e assento de pastilha endurecido.

- **Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.**
- **Mudança de pastilha de corte simples.**

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	30 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 10
Tamanho da placa	06 mm
Comprimento total L	90,5 mm
Altura de fixação L_2	11,5 mm
Série	Mini
Ø haste D_s	12 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 10	279815 10
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8