

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Classe de artigo	21V

## Descrição

**Modelo:**

Haste de metal duro de baixa vibração com cabeça de aço soldada e assento de pastilha endurecido.

- **Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.**
- **Mudança de pastilha de corte simples.**

**Instrução:**

**Apenas** para tornear e chanfrar!

## Descrição técnica

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	50 mm
Parafuso para pastilha reversível	279815 10
Tamanho da placa	06 mm
Comprimento total L	115 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	11,5 mm
Série	Mini
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 10	279815 10
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8