

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
12/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Comprimento da cabeça L_1	26,5 mm
Desvio central L_3	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	A12L STFCR/L11
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	140 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500