

Garant**Microinserto de punção redondo interior direito, L1 = 20 mm, Ø D_{mín} / w:
5,2/1 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	270332 5,2/1
GTIN	4045197465771
Classe de artigo	211

Descrição**Utilização:**

Para suporte de lâminas n.º 270200 – 270204.

Descrição técnica

Distância entre o centro das pontas L ₃	2,45 mm
Ø mínimo D _{mín.}	5,2 mm
Ø da haste d	5 mm
profundidade máxima de corte t _{máx.}	1 mm
Raio R	0,5 mm
Série	Micro
#Largura de incisão w	1 mm
Projeção L ₁	20 mm
Atributo do nome do produto	L ₁ = 20 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		

Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
interrompido	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado