

**Pack poupança de broca de furação térmica plana (sem colar) Uni, 5 unidades****Dados do pedido**

Número do pedido	GG0753 M3
GTIN	4069515042802
Classe de artigo	GGN

Descrição**Versão:**

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.

Broca de furação térmica plana (sem colar), **como n.º 080753**.

Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Utilização:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

Indicado para:

Pinça de aperto ER HOLEX n.º 308964, chave de aperto ER n.º 309680, macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180 e suporte HOLEX M-Drill n.º 080750.

Descrição técnica

n.º de rotações recomendado	3000 r,p,m,
Espessura do material	0,7 - 2,5 mm
#Ø do furo roscado	2,7 mm
Ø da haste	6 mm

Ficha de dados

potência de acionamento recomendada	0,7 kW
Índice	5" un.
Tipo de produto	Brocas de furação térmica

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG0753 M3