

Garant


Dados do pedido

Número do pedido	270334 6,2/2
GTIN	4045197467102
Classe de artigo	211

Descrição

Utilização:

Para suporte de lâminas n.º 270200 – 270204.

Descrição técnica

Ø da haste d	6 mm
Distância entre o centro das pontas L ₃	2,95 mm
Ø mínimo D _{min.}	6,2 mm
profundidade máxima de corte t _{máx.}	1,8 mm
Raio R	1 mm
Série	Micro
Projeção L ₁	25 mm
Atributo do nome do produto	L ₁ = 25 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		

Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
interrompido	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado