

Garant**Cone de fixação plano forma ADB, SK 40 A = 100, Ø de fixação D1: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	300230 10
GTIN	4045197282927
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:****GARANT –**

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Projeção medida A	100 mm
Ø de fixação D ₁	10 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	10
Ø exterior D	35 mm
Alojamento	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB

Ficha de dados

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície