

**Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261109 20/16
GTIN	4045197655813
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Tamanho da placa	16 mm
Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	30 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Parafuso para calço	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Calço	269005 8
Código ISO do suporte	SVJBR/L 2020K16
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

**Acessórios**

Calço Tipo 8	269005 8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500