

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261107 20/16
GTIN	4045197655745
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	SVHBR/L 2020K16
Calço	269005 8
Parafuso para calço	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Comprimento da cabeça L ₁	16 mm
Tamanho da placa	16 mm
Largura funcional L ₄	25 mm
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 2	269028 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calço Tipo 8	269005 8
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500