

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	270400 5,6/0,75
GTIN	4045197467485
Classe de artigo	21I

## Descrição

### Utilização:

Para suporte de lâminas n.º 270200 – 270204.

## Descrição técnica

Distância entre faces da ponta da rosca Y	0,6 mm
Ø da haste d	6 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6H
Distância entre o centro das pontas L <sub>3</sub>	1,9 mm
Ø mínimo D <sub>min.</sub>	5,6 mm
Avanço mínimo h <sub>min.</sub>	0,43 mm
Série	Micro
Projeção L <sub>1</sub>	16 mm
Atributo do nome do produto	L <sub>1</sub> = 16 mm
Ângulo do flanco	60 grau
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	MF
Tipo de produto	Inserto para roscagem

## Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		