

**VBMT 160404, Tipo: CA510****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261182 CA510  |
| GTIN             | 4960664699865 |
| Classe de artigo | 25E           |

**Descrição técnica**

|   |                  |
|---|------------------|
| Raio do canto                                 | 0,4 mm           |
| Profundidade de corte $a_p$                   | 0,5 - 2 mm       |
| Aplicação principal                           | P                |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal | 140 - 450 m/min  |
| Quebra-aperas                                 | HQ               |
| Avanço $f$                                    | 0,05 - 0,25 mm/U |
| Condição de corte                             | contínuo         |
| Tipo  | CA510            |
| Atribuição de acabamento/desbaste             | Acabamento       |
| Óleo de corte                                 | HM               |
| Código ISO da pastilha de corte reversível    | VBMT 160404      |
| Número de trocas/cortes                       | 2                |

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar