

Garant**Pastilha de corte reversível CCMT para acabamento 50 unidades, HB7140-2, Tamanho: 060202****Dados do pedido**

Número do pedido	GG3505 060202
GTIN	4067263092278
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

#Raio do canto	0,2 mm
Profundidade de corte a_p máx.	2 mm
Profundidade de corte a_p mín.	0,15 mm
Revestimento	revestido
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060202
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 230 mm/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Índice	260050 HB7140-2
Número de trocas/cortes	2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM
Tolerância	M

Ficha de dados

Aplicação principal	M
N.º peças	50
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo	HB7140-2
Condição de corte	fortemente interrompido
Quebra-aparas	VS
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG3505 060202