

**Pack poupança de pastilha de corte reversível WNMG para desbaste 30 unidades HB7020-2****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2493 080408
GTIN	4067263093718
Classe de artigo	GGN

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Profundidade de corte a_p	1,5 - 6 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
#Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Avanço f	0,25 - 0,6 mm/U
Profundidade de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Índice	252208 HB7020-2
Material de corte	HM
Número de trocas/cortes	6
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 360 mm/min
Aplicação principal	P
N.º peças	30
Tipo	HB7020-2
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	SG
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

No Shop URL available for: GG2493 080408
