

Garant**Cone de fixação plano Forma AD, SK 40 ultracurto, Ø de fixação D1: 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	300410 16
GTIN	4045197284341
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

Parafuso de fixação na ranhura da pinça.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Norma:

Ähnlich DIN 69871.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308830, parafuso sobresselente n.º 309901.

Descrição técnica

Projeção medida A	35 mm
Ø de fixação D ₁	16 mm
Ø exterior D	48 mm
Alojamento	SK 40 ultracurto
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	AD

Ficha de dados

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 μm
Tipo de produto	Mandril de superfície