

Suporte de torneamento, neutro, Tamanho da haste/placa: 20/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Projeção L_1 dos suportes neutros	31 mm
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	SVVCN 2020K11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Largura funcional L_4 dos suportes neutros	10 mm
Comprimento total L dos suportes neutros	125 mm
Tamanho da haste	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
