

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	30 mm
Código ISO do suporte	A16M SVJCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	11 mm
Desvio central L_3	2 mm
Largura do pescoço L_4	9,5 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	22 mm
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Ø haste D_5	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500