

Barra de mandril HSS, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	AH16M SVJCR/L11
Desvio central L_3	4,6 mm
Largura do pescoço L_4	11,6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	22 mm
Comprimento da cabeça L_1	30 mm
Comprimento total L	150 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Ø haste D_5	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	5xD
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500