

Placa de perfil completo 60° interior direita, HB7010, Passo: 3,5mm**Dados do pedido**

Número do pedido	270762 3,5
GTIN	4045197410238
Classe de artigo	21J

Descrição**Modelo:**

Placa de perfil completo de 60° para rosca interior conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Passo de rosca	3,5 mm
Utilização interior/exterior	interior
Tipo de inserto	direita
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil inteiro
Tipo	HB7010
Classe de tolerância	DIN 13 6H
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH

Tipo de rosca	MF-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	4,76 mm
Tamanho da placa L	22 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		