

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	32 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento da cabeça $L_1$	25,5 mm
Tamanho da placa	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Desvio central $L_3$	17 mm
Código ISO do suporte	A25R SVUCR/L16
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação $L_2$	24 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Ø haste $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500