

**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Desvio central $L_3$	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	21 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	A16Q SVQCR/L11
Comprimento da cabeça $L_1$	16,5 mm
Comprimento total $L$	180 mm
Altura de fixação $L_2$	15,5 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Ø haste $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500