

**Placa de perfil completo 60° interior esquerda, HB7010, Passo: 1,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	270776 1,5
GTIN	4045197368010
Classe de artigo	21J

**Descrição****Modelo:**

**Placa de perfil completo de 60°** para rosca interior conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

**Descrição técnica**

Óleo de corte	HM
Passo de rosca	1,5 mm
Utilização interior/exterior	interior
Tipo de inserto	esquerda
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil inteiro
Tipo	HB7010
Classe de tolerância	DIN 13 6H
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M

Tipo de rosca	MF-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		