

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	271015 2,65
GTIN	4045197463265
Classe de artigo	21J

## Descrição

### Indicado para:

Suporte de aperto roscado GARANT (exterior/interior) n.º 271997 – 272172, para os tamanhos de placa 16 ou 9,3.

## Descrição técnica

$t_{\text{máx.}}$	2 mm
Largura da aresta de corte w	2,74 mm
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel	2,5 mm
Largura da ranhura m (H13)	2,65 mm
Óleo de corte	HM
Atribuição das pastilhas reversíveis	direita
Tipo	HB7010
Ranhuras conforme norma	DIN 472
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm

Calço	N.º 272624 tam. S
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

## Acessórios

Calço para barras de mandrilar Ângulo de inclinação S	272624 S
---	----------