

**Placa de perfil completo 60° exterior direita, HB7010, Número de passos/
polegadas: 20****Dados do pedido**

Número do pedido	270900 20
GTIN	4045197531728
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Número de passos/polegadas	20
Óleo de corte	HM
Utilização interior/exterior	exterior
Tipo de inserto	direita
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil inteiro
Tipo	HB7010
Tipo de rosca	UNC
Tipo de rosca	UNF
Tipo de rosca	UN
Tipo de rosca	UNS
Tipo de rosca	UNEF
Tipo de rosca	UN-LH

Tipo de rosca	UNC-LH
Tipo de rosca	UNF-LH
Tipo de rosca	UNEF-LH
Tipo de rosca	UNS-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

