


Placa de perfil parcial 55° interior direita, HB7010, Número de passos/polegadas: 48-16**Dados do pedido**

Número do pedido	270841 48-16
GTIN	4045197370907
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Número de passos/polegadas	48-16
Óleo de corte	HM
Utilização interior/exterior	interior
Tipo de inserto	direita
Perfil da pastilha de corte reversível	Perfil parcial
Tipo	HB7010
Tipo de rosca	G-LH
Tipo de rosca	BSP
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	G
Tipo de rosca	BSW

Tipo de rosca	BSP-LH
Ângulo do flanco	55 grau
Espessura	3,17 mm
Tamanho da placa L	11 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		