

Garant

Pastilha de perfil parcial para DIN 7993 exterior direita, HB7010, Corte R: 0,4



Dados do pedido

Número do pedido	271025 0,4
GTIN	4045197142535
Classe de artigo	21J

Descrição

Indicado para:

Suportes de aperto de rosca (exterior/interior) GARANT n.º 271997 – 272172, para tamanhos de placa 16 ou 9,3.

Descrição técnica

Largura da aresta de corte w	0,8 mm
Corte R	0,4 mm
$t_{\max.}$	0,6 mm
Material de corte	HM
Atribuição das pastilhas reversíveis	direita
Tipo	HB7010
Ranhuras conforme norma	DIN 7993
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm

Ficha de dados

Calço	N.º 272604 tam. S
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/271025-0,4>