

## Placa de perfil parcial para DIN 471 exterior direita, HB7010, Largura da ranhura m (H13): 0,9mm



### Dados do pedido

Número do pedido	271005 0,9
GTIN	4045197410320
Classe de artigo	21J

### Descrição

#### Indicado para:

Suporte de aperto roscado GARANT (exterior/interior) n.º 271997 – 272172, para os tamanhos de placa 16 ou 9,3.

### Descrição técnica

Largura da aresta de corte w	0,99 mm
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel	0,8 mm
Largura da ranhura m (H13)	0,9 mm
t <sub>máx.</sub>	1,3 mm
Óleo de corte	HM
Atribuição das pastilhas reversíveis	direita
Tipo	HB7010
Ranhas conforme norma	DIN 471
Espessura	3,6 mm

Tamanho da placa L	16 mm
Calço	N.º 272604 tam. S
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

### Acessórios

Calço para suporte de aperto rotativo Ângulo de inclinação S	272604 S
--	----------