

Garant**Placa semiperfilada 30° interior direita, HB7010, Passo: 4****Dados do pedido**

Número do pedido	270873 4
GTIN	4045197410313
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Material de corte	HM
Passo de rosca	4 mm
Tipo de inserto	direita
Utilização interior/exterior	interior
Perfil da pastilha de corte reversível	Semiperfil
Tipo	HB7010
Classe de tolerância	DIN 103 7H
Tipo de rosca	TR
Tipo de rosca	TR-LH
Ângulo do flanco	30 grau
Espessura	4,76 mm
Tamanho da placa L	22 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para roscagem**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		