

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	271035 0,6
GTIN	4045197142597
Classe de artigo	21J

Descrição

Indicado para:

Suporte de aperto roscado GARANT (exterior/interior) n.º 271997 – 272172, para os tamanhos de placa 16 ou 9,3.

Descrição técnica

Corte R	0,6 mm
$t_{\text{máx.}}$	0,8 mm
Largura da aresta de corte w	1,2 mm
Óleo de corte	HM
Atribuição das pastilhas reversíveis	direita
Tipo	HB7010
Ranhuras conforme norma	DIN 7993
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Calço	N.º 272624 tam. S

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Acessórios

Calço para barras de mandrilar Ângulo de inclinação S

272624 S