

Garant

**Barra de mandrilar com ângulo de inclinação fixo de 1,5°, esquerda, Projeção/
tamanho da placa L: 32/16**

**Dados do pedido**

Número do pedido	272142 32/16
GTIN	4045197431103
Classe de artigo	21W

Descrição**Versão:**

Com um ângulo de inclinação fixo.

Com refrigeração interna.

Utilização:

Para rosca regular M20×2,5; M22×2,5 e M24×3.

Descrição técnica

Tamanho da placa	16 mm
Parafuso para pastilha reversível	279810 5
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	17 mm
Desvio central L ₃	10,3 mm
Comprimento total L	180 mm
Refrigeração interior	sim
Ø haste D _s	20 mm
Ângulo de inclinação	1,5 grau
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso tensor Tipo 5	279810 5
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10