

Ficha de dados

Garant

Cone porta-fresas combinado Forma ADB, SK 40 A = 200, Ø do mandril d1: 22



Dados do pedido

Número do pedido	300910 22
GTIN	4045197285300
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar. Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

GARANT – Todas as hastas torneadas (funcionamento suave!).

Utilização:

- **Com mola de ajuste para fresas com ranhuras longitudinais, por exemplo, DIN 841.**
- **Com anel de transmissão para fresa com ranhura transversal DIN 1880 e cabeças de fresa DIN 1830.**

Material fornecido:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840.

Nota:

A refrigeração interna só é possível com o parafuso de aperto adequado n.º 309861.

Descrição técnica

Projeção medida A	200 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L ₃ com anel arrastador	19 mm
chave especial adequada n.º 309840	22
Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	31 mm

Ficha de dados

Ø do mandril d ₁	22 mm
Anel arrastador sobressalente n.º 309870	22
Ø exterior D	40 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	22
Ø de fixação D ₁	22 mm
Alojamento	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6358
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de encaixe para fresa

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/300910-22>