

Garant

Cone porta-fresas Forma ADB com canais de refrigeração, SK 40 médio, Ø do mandril d₁: 16



Dados do pedido

Número do pedido	301025 16
GTIN	4045197646002
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

- **Com 4 furos do canal de refrigeração.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.**
- **Alcance curto.**
- **Área de contacto do colar alargada.**
- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Descrição técnica

Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	17 mm
chave especial adequada n.º 309840	16
Projeção medida A	60 mm
Ø do mandril d ₁	16 mm

Ficha de dados

Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	16
Ø exterior D	38 mm
Ø de fixação D ₁	16 mm
Alojamento	SK 40 médio
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/301025-16>