

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Classe de artigo	21W

## Descrição

**Material fornecido:  
Com calço de 1,5°.**

## Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	279810 3
Desvio central $L_3$	17,2 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Tamanho da placa	22 mm
Comprimento total L	200 mm
Refrigeração interior	sim
Parafuso para calço	279824 2
Calço de 1,5°	272626 1,5
Ø haste $D_s$	25 mm
Largura do pescoço $L_4$	24,6 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Barra de mandrilar

**Acessórios**

Calço para barras de mandrilar Ângulo de inclinação 1,5	272626 1,5
Parafuso tensor Tipo 3	279810 3
Parafuso para calço Tipo 2	279824 2
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20