

**Barra de mandrilar com ângulo de inclinação fixo de 0,5°, esquerda, Projeção/
tamanho da placa L: 25/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:
Com um ângulo de inclinação fixo.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	279810 4
Tamanho da placa	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	13 mm
Desvio central L ₃	7,3 mm
Comprimento total L	100 mm
Refrigeração interior	sim
Ø haste D _s	12 mm
Ângulo de inclinação	0,5 grau
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
--	------------

Parafuso tensor Tipo 4	279810 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500