

Garant

Cone porta-fresas Forma ADB com canais de refrigeração, SK 40 A = 100, Ø do mandril d1: 27



Dados do pedido

Número do pedido	301030 27
GTIN	4045197285669
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

- **Com 4 furos do canal de refrigeração.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.**
- **Alcance curto.**
- **Área de contacto do colar alargada.**
- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.

Descrição técnica

Comprimento do mandril porta-fresas L ₄	21 mm
Projeção medida A	100 mm
chave especial adequada n.º 309840	27
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861	27

Ficha de dados

Ø do mandril d_1	27 mm
Ø exterior D	50 mm
Ø de fixação D_1	27 mm
Alojamento	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Furo do canal de refrigeração	sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	$\leq 6 \mu\text{m}$
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/301030-27>