

CCMW 09T308, KBN35M, Tipo: MET**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 265642 MET |
| GTIN | 4960664543984 |
| Classe de artigo | 25H |

Descrição**Modelo:**

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 arestas de corte por pastilha reversível com chanfradura especial para otimização de cortes interrompidos.

Descrição técnica

| | |
|---|---------------------------|
| Modelo das arestas de corte | MET |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 100 - 180 m/min |
| Avanço f | 0,1 - 0,2 mm/U |
| Raio do canto | 0,8 mm |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido |
| Profundidade de corte a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Tipo | KBN35M |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Óleo de corte | CBN |

| | |
|--|--|
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMW 09T308 |
| Número de trocas/cortes | 2 |
| Atributo do nome do produto | KBN35M |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|--------------|---------------------------|-------|------------|
| Aço < 55 HRC | adequado | | |
| Aço < 60 HRC | adequado | | |
| Aço < 67 HRC | condicionalmente adequado | | |
| irregular | condicionalmente adequado | | |
| interrompido | adequado | | |
| seco | adequado | | |