

CCMW 09T308, KBN05M, Tipo: ME**Dados do pedido**

Número do pedido	265638 ME
GTIN	4960664598878
Classe de artigo	25H

Descrição**Modelo:**

Pastilhas reversíveis de CBN revestidas com **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 arestas de corte por pastilha reversível.

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Modelo das arestas de corte	ME
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 200 m/min
Avanço f	0,08 - 0,15 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Tipo	KBN05M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	CBN

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMW 09T308
Número de trocas/cortes	2
Atributo do nome do produto	KBN05M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
seco	adequado		