

**Pastilha de recorte neutro, HB7130, Largura de incisão w: 4,1 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	273115 4,1
GTIN	4045197600820
Classe de artigo	21J

**Descrição****Utilização:**

Para lâminas de incisão n.º 273551 – 273558.

**Descrição técnica**

Largura de incisão w	4,1 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7130
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		