

Pastilha de recorte esquerda, HB7135, Largura de incisão w: 3,1 mm**Dados do pedido**

Número do pedido	273210 3,1
GTIN	4045197143365
Classe de artigo	21J

Descrição**Utilização:**

Para lâminas de incisão n.º 273551 – 273558.

Descrição técnica

Largura de incisão w	3,1 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,1 mm/U
Raio do canto	0,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7135
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	esquerda
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		