

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273560 32/2,2 |
| GTIN | 4045197587541 |
| Classe de artigo | 21U |

Descrição

Indicado para:

Suporte n.º 273984 – 273994 ou n.º 319132; 319133 (suporte de VDI).

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descrição técnica

| | |
|---|-------------------|
| para peças de \varnothing máximo | 50 mm |
| Altura da lâmina h_s | 32 mm |
| #Largura de incisão w | 2,2 mm |
| profundidade de incisão máxima $t_{m\acute{a}x.}$ | 25 mm |
| Comprimento total L | 150 mm |
| Óleo de corte | HSS |
| Tipo de inserto | neutro |
| Refrigeração interior | não |
| perfuração axial possível | não |
| Tipo de produto | Lâmina de incisão |