

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273749 2      |
| GTIN             | 4045197643643 |
| Classe de artigo | 21L           |

## Descrição

**Modelo:**

**Com quebra- aparas cortado a laser** para uma formação de aparas ideal.

## Descrição técnica

|  |  |
|--|--|
| Tolerância da largura de incisão w     | ±0,03 mm                                     |
| Largura de incisão w                   | 2 mm   |
| Atribuição de acabamento/desbaste      | Acabamento de desbaste                       |
| Óleo de corte                          | PKD  |
| Aplicação principal                    | N  |
| Condição de corte                      | contínuo                                     |
| Tipo                                   | PKD  |
| Número de trocas/cortes                | 1  |
| Perfil da pastilha de corte reversível | neutro                                       |
| Tipo de produto                        | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |

## Dados de utilizador

|                        | <b>Adequabilidade</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>código ISO</b> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Plásticos alumínio     | adequado              |                      |                   |
| Alumínio (apara curta) | adequado              |                      |                   |
| Alumínio > 10% Si      | adequado              |                      |                   |
| CuZn                   | adequado              |                      |                   |
| Grafite, GFK, CFK      | adequado              |                      |                   |
| contínuo               | adequado              |                      |                   |
| máximo a molhado       | adequado              |                      |                   |
| seco                   | adequado              |                      |                   |