

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273730 6
GTIN	4045197579249
Classe de artigo	21J

## Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	±0,04 mm
Largura de incisão w	6 mm
Avanço f	0,13 - 0,33 mm/U
Profundidade de corte a <sub>p</sub>	1,2 - 3,3 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	CU7025
Raio do canto R	0,4 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
contínuo	adequado		
seco	adequado		