

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273737 3
GTIN	4045197502858
Classe de artigo	21J

Descrição técnica

Tolerância da largura de incisão w	$\pm 0,03$ mm
Largura de incisão w	3 mm
Avanço f	0,1 - 0,18 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	K
Aplicação secundária	P
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7215
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		