

Manga redutora fendida vedado, Ø 32 mm, Ø de fixação D1: 10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	302180 10
GTIN	4019208190907
Classe de artigo	33D

Descrição**Modelo:****Vedado (tampões de borracha).****Utilização:**

- Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
- Maior flexibilidade devido à redução do diâmetro de fixação.
- O binário elevado garante um maior volume de corte do que com a fixação direta.
- Precisão de escoamento $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisão do sistema a $3 \times D$).
- Precisão de concentricidade $\pm 2 \mu\text{m}$ (para bucha redutora).
- Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Acessórios especiais:

Limpador cilíndrico n.º 343720.

Descrição técnica

Ø D	32 mm
Ø de fixação D ₁	10 mm
Ø exterior	32 mm
Atributo do nome do produto	Ø 32 mm
Concentricidade do sistema	5 μm
Tipo de produto	Bucha redutora

