



Dados do pedido

Número do pedido	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Para encher com massa lubrificante solta (conteúdo até 500 ml) ou com cartuchos (conteúdo de 400 g). **Adequado para massas lubrificantes até NLGI 3.**

Com válvula de ventilação. Comprimento da bomba de lubrificação de 355 mm, comprimento da mangueira de 914 mm, bocal universal.

Material fornecido:

Carregador rápido C12C, mangueira com acoplamento universal, saco de transporte.

Instrução:

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073814.

Descrição técnica

Volume de enchimento individual	500 cm ³
Comprimento da mangueira	914 mm
Rosca de ligação da mangueira	M10×1
Capacidade da bateria	4 Ah
Tensão da bateria	12 V
indicado para tamanho de cartucho	400 g
Ø da mangueira	13 mm
Comprimento	355 mm

Designação do fabricante	M12GG
cartucho adequado	083590
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	1
Alimentação de energia	A bateria recarregável
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de produto	Bomba de lubrificação

Acessórios

Sistema de lítio M12B4 Tipo de bateria MB12	073815 MB12
---	-------------