

Cabeçote de fixação suave, SK 65, Ø do furo inicial: 8mm



Dados do pedido

Número do pedido	329936 8
GTIN	2050001922663
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Macio (dureza reduzida de 40 HRC no furo) para autoextração.

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Instrução:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

Descrição técnica

Ø do furo inicial	8 mm
Alojamento	SK 65
Tipo de produto	Cabeçote de fixação

